



## hiddencontact® - SOS-Haustier Anhänger (inkl. Befestigungsringen)



### Hinweise:

Der **QR-Code** dient der Einsicht in ein Notfallprofil und/oder zur Kontaktaufnahme. Wir empfehlen deutschsprachige Infos für den Nutzer, besser mehrsprachig. Sie können diesen Aufruf (Aktuell „SOS Kontakt & Infos“) gerne nach Ihren Vorstellungen ändern.

**QR-Code:** Bitte halten Sie einen mind. 12x12mm große Fläche für den QR Code (schwarz) zzgl. 1mm weiße Ruhezone in alle Richtungen.



Auflösung: 1:1 Darstellung von Fotos, Bildern und Grafiken mit 300dpi in CMYK

Schriften: vollständig in Pfade / Kurven umwandeln

Digitaldruck: CMYK (4c)

Beschnittzugabe: Umlaufend 2mm (wie oben angezeichnet)

Dateiformat: .ai oder .pdf x4

NFC-Chip auf Anfrage integrierbar

## Landingpage (SOS-Haustier Anhänger)

### Ihre Individualisierungsoptionen:

#### 1. Logo

Ihr Logo

#### 2. Primary Color

#3d7d70

#### 3. Secondary Color


#FB5315

#### 4. CTA-Button Text

„CALL-TO-ACTION“

#### 5. CTA-Button Link

<https://IHR-LINK.de/>



#### Hinweise:

Falls Sie die Web-App nicht gebrandet haben möchten, geben Sie uns gerne kurz Bescheid.

Gerne wenden wir das hiddencontact Standard-Design mit unserem Logo und unserer Farbwelt auf der Landingpage an.

Da jeder eingerichtete QR-Code von hiddencontact im Schnitt ca 2 Mal pro Monat gescannt wird (vor allem zu Testzwecken), ist dies ein super Werbeplatz für Sie & Ihr Angebot.


## Hinweise zum Designen der Landingpage

**Logo:** Logo am besten als Vektorfile SVG, AI. Notfalls PNG mit mind. 300 ppi


**Call-To-Action+ Link:** Hier kann ihr Angebot, Terminbuchungsseiten, Bestellseiten, Online-Shops oder Informationsmaterial per CTA + Link bereitgestellt werden

**Farben:** Bitte in HEX angeben

## Beilegekarte (SOS-Haustier Anhänger)



VORNE



HINTEN



Beschnittzugabe



Stanzkontur



Motivfläche

### Anmerkungen:

Für die Rückseite empfehlen wir mindestens folgenden Hinweis: „Die Einrichtung des hiddencontacts startet mit dem ersten Scan des QR Codes auf dem Produkt.“  
Fühlen Sie sich gerne frei diesen nach Ihren Vorstellungen zu gestalten und zu ändern.  
Die Beilegekarte wird zusammen mit dem Produkte in einer transparenten PLA Folie verpackt.